

GZZ / GDZ

超净干衣机（带CIP自清洁功能）



客户价值

- 全面符合新版 GMP、FDA
- 完全填补我国制药行业专用无菌服、洁净服干衣机带自清洁功能的空白。
- 为现代制药企业提供专业洁净服烘干设备，使药企无菌服、洁净服处理流程实现无人值守的全自动工作站并连接入车间无菌服、洁净服流程管理系统中成为现实。
- 利用内部相互吹气装置进行在线自清洁，解决了原来超净干衣机由于长期使用而粘附在筒体内壁及转笼外壁上的毛绒而造成的二次污染问题。
- 解决了其它违背GMP要求的问题。
- 专利
 - ZL 2018 2 0486709.0 洁净服干衣机内腔自清洁装置及其干衣机
 - ZL 2018 2 0487369.3 洁净服除静电干衣机转笼及其干衣机
 - ZL 2018 2 0486690.X 洁净服干衣机的除静电装置及其干衣机
 - ZL 2018 2 0396028.5 臭氧灭菌干衣机
 - ZL 2018 2 0488004.2 一种洁净服干衣机
 - ZL 2018 2 0173350.1 一种臭氧灭菌工业干衣机用臭氧浓度调节装置
 - ZL 2018 2 0173290.3 一种臭氧灭菌工业干衣机用臭氧浓度检测装置
 - ZL 2018 2 0173376.6 一种臭氧灭菌工业干衣机用臭氧添加装置
 - ZL 2020 2 1145100.0 一种进气接头及其干衣机、洗脱烘一体机

技术参数/型号	GZZ-15CJZQ	GDZ-15CJZQ	GZZ-30CJZQ	GDZ-30CJZQ	GZZ-50CJZQ	GDZ-50CJZQ	GZZ-100CJZQ	
干衣量(kg)	15	15	30	30	50	50	100	
干衣时间 (min)	50	80	50	80	50	80	50	
转笼容积 (L)	300	300	640	640	1005	1005	2010	
电源电压 (V)	380	380	380	380	380	380	380	
蒸汽压力 (MPa)	0.4~0.6		0.4~0.6		0.4~0.6		0.4~0.6	
进蒸汽接口 (DN)	20		25		25		40	
疏水接口 (DN)	20		25		25		40	
蒸汽耗量 (kg)	16/h		32/h		48/h		96/h	
压缩空气压力 (MPa)	0.4~0.6		0.4~0.6		0.4~0.6		0.4~0.6	
压缩空气接口 (mm)	8		8		8		8	
主电机功率 (kw)	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1.1	2.2	
风机电机功率 (kw)	0.75	0.75	1.1	1.1	3	3	3	
风机排风量 (m³/h)	1000	1000	1800	1800	3000	3000	4000	
排风接口 (mm)	200*200	200*200	220*220	220*220	320*320	320*320	340*340	
加热方式	蒸汽	电	蒸汽	电	蒸汽	电	蒸汽	
电热功率 (kw)		15		30		39		
转笼转速 (rpm)	37	37	36	36	36	36	28	
外形尺寸 (mm)	宽	975	975	1140	1140	1350	1350	1620
	深	1340	1340	1780	1780	1840	1840	2320
	高	2230	2230	2350	2350	2700	2700	3100
机器重量 (kg)	350	350	500	500	800	800	1400	